

Термокружка MOVE ON, 400мл., нержавеющая сталь, пластик, текстиль арт. 32900

Метод нанесения: УФ-DTF, термотрансфер, гравировка, тампопечать (в 1 цвет, на /35 крющим)

Так как крышка закручивающаяся возможно смещение положения клапана относительно граней/ребер

Сквозь нанесение будет видна текстура изделия (термотрансфер)

32900/01

Справа от клапана

Напротив клапана

Слева от клапана

Противоположная
сторона клапану

8 граней

лицо

оборот
(сторона
повернутая
к кружке)

Возможное место
расположения
тампопечати

Сквозь нанесение будет видна текстура изделия (термотрансфер)

32900/35

Справа от клапана

Напротив клапана

Слева от клапана

Противоположная
сторона клапану

8 граней

лицо

оборот
(сторона
повернутая
к кружке)

Возможное место
расположения
тампопечати